

**Csőkulcs készlet, Kulcsok száma: 11/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesített acél cső, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 620120 sz. csőkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34 méret

Műszaki leírás

Hajtószárak száma	3
Kulcsok száma	11
Csomagolás	Műanyag tok
Szabvány	DIN 896 B
Alapanyag	Nemesíthető acél, krómozott

Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 6X160 mm	621600 6X160
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 14X320 mm	621600 14X320
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 16X400 mm	621600 16X400
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 10X200 mm	621600 10X200
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 12X250 mm	621600 12X250
Hajtószár, lépcsőzetes Teljes hossz 245 mm	621800 245
Hajtószár, lépcsőzetes Teljes hossz 180 mm	621800 180
Hajtószár, lépcsőzetes Teljes hossz 175 mm	621800 175
Hajtószár, hengeres Øxteljes hossz 8X180 mm	621600 8X180
Csőkulcs Kulcsnyílás 14X15 mm	620120 14X15
Csőkulcs Kulcsnyílás 21X24 mm	620120 21X24
Csőkulcs Kulcsnyílás 10X11 mm	620120 10X11
Csőkulcs Kulcsnyílás 12X13 mm	620120 12X13
Csőkulcs Kulcsnyílás 18X19 mm	620120 18X19
Csőkulcs Kulcsnyílás 30X34 mm	620120 30X34
Csőkulcs Kulcsnyílás 6X7 mm	620120 6X7
Csőkulcs Kulcsnyílás 8X9 mm	620120 8X9
Csőkulcs Kulcsnyílás 20X22 mm	620120 20X22
Csőkulcs Kulcsnyílás 27X32 mm	620120 27X32
Csőkulcs Kulcsnyílás 16X17 mm	620120 16X17