

**Koken****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650130 15
GTIN	4991644318001
Árucikk kategória	63R

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. A fej nem szorul rá a csavarra.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	15 mm
Profil oldali Ø	22 mm
Hossz	32 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen

Termék fajtája

Dugókulcs fej

**Tartozék**

Rögzítőcsap fejekhez, 3/8 col Ø×hossz 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Biztosítókapocs kihúzó

650785

Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col Ø 22 mm

650800 22

Biztosítókapocs-készlet fejekhez, 3/8 col, kihúzóval10 darabos Típus 2

650790 2