

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 496_DIE**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Nagy szilárdság – gyakran nagyobb, mint az összeragasztandó anyagok szilárdsága. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz. Kiválóan alkalmas **fémekhez**. A 401-es mérettel szemben valamivel nagyobb szilárdságú, kevésbé hőstabil.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Veszélyes anyag jelölés: GHS07 figyelem

Gyártó jelölése: 496

Ragasztóanyag színe: Átlátszó

Viszkozitás (mPa·s 20 °C-on): 125 mPa·s

Száradás: 10 - 30 s

Hőmérséklettartomány: -40 - 80 °C

Műszaki leírás

Hőmérséklettartomány	-40 - 80 °C
----------------------	-------------

Száradás	10 - 30 s
Ragasztóanyag színe	Átlátszó
Gyártó jelölése	496
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Viszkozitás (mPa·s 20 °C-on)	125 mPa·s
Terméknév attribútum	20 g
Tartalom	20 g