

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 650052 8 |
| GTIN | 4045197214607 |
| Árucikk kategória | 62D |

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint. Az **AS-Drive** profilhoz hasonló, a csavarokat és anyákat kímélő profillal.

Előny:

A rugós csapágyazású mágnes biztosan rögzíti a csavart. Ezzel egyidejűleg a csavarfej állandó teljes rögzítése is biztosított. A kihajtott csavarok / anyák a rugónak köszönhetően könnyen levehetőek.

Szabvány:**DIN 3129****Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hossz | 50 mm |
| Profil oldali Ø | 12,5 mm |
| Kulcsnyílás | 8 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen |

Termék fajtája

Dugókulcs fej