

**Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 100×25×20, Típus: D126****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 597710 D126   |
| GTIN              | 9003178154200 |
| Árucikk kategória | 53Y           |

**Leírás****Kivitel:**

**Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Felhasználás:**

**Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok** köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

**Műszaki leírás**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Szemcsézet                    | D126                     |
| Specifikáció                  | D126C75B DIAGO W-Carbide |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D                        |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Csiszolási eljárás                         | Szerszámköszörülés |
| Csiszolóanyag                              | Gyémánt            |
| Alak                                       | 12A2D              |
| Tárcsa Ø D                                 | 100 mm             |
| Tárcsaszélesség T                          | 25 mm              |
| Terméknév attribútum                       | 100×25×20          |
| Furat Ø H                                  | 20 mm              |
| Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 12 mm              |
| Csiszolóbevonat magassága X                | 3 mm               |
| Termék fajtája                             | Csiszolótányér     |

## Felhasználói adatok

|                  | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Keményfém (HM)   | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK     | feltételesen alkalmas |                |         |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz           | alkalmas              |                |         |