



Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 60-90mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627990 60-90
GTIN	4020772052201
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Anya külső Ø	60 - 90 mm
Teljes hossz	280 mm
Típus	775
Gyártó jelölése	775NI
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Körmöskulcsok