

**HOLEX****IMPACT gyorsváltó csatlakozó, 1/4 col****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650055
GTIN	4045197286109
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint. Az **AS-Drive** profilhoz hasonló, a csavarokat és anyákat kímélő profillal.

DIN 3121-hez hasonló külső négyszög kétszeres golyós reteszeléssel. Belső négyszög DIN 3121-G 6,3 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 35 mm

Meghajtó négyszög: 1/4 coll

**Műszaki leírás**

Meghajtó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	35 mm

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Gyorsváltó csatlakozó