




## Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm), 125×40×20, Típus: D126



### Rendelési adatok

Rendelés száma	597560 D126
GTIN	9003176799465
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

**Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Felhasználás:

**Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen.**

**Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok** köszörüléséhez.

Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

### Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D126C75B DIAGO W-Carbide
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés

Alak	11V9
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	125×40×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	3 mm
Csiszolóbevonat magassága X	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		