



## Csuklós körmőskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 20-35mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	628000 20-35
GTIN	4020772051730
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Csuklós körmőskulcs  
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	165 mm
Anya külső Ø	20 - 35 mm
Típus	775D
Gyártó jelölése	775D
Termék fajtája	Körmőskulcsok