

**Csuklós körmőskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 35-60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	628000 35-60
GTIN	4020772051747
Árucikk kategória	63Q

**Leírás****Kivitel:**

Csuklós körmőskulcs  
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

**Műszaki leírás**

Anya külső Ø	35 - 60 mm
Teljes hossz	210 mm
Típus	775D
Gyártó jelölése	775D
Termék fajtája	Körmőskulcsok