

**Vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm), 100×1×20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	598500
GTIN	9003172021591
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Szövet nélküli, műgyanta kötésű korund vágó-csiszolótárcsák minden acélhoz és HSS-hez.**

**Felhasználás:**

- **Vágás állványos köszörűgépen (erősítő szövet nélkül, vagyis szabadkézi vágáshoz nem alkalmas).**
- **Munkavégzési sebesség 30–maximum 80 m/s.**

**Specifikáció:**

**A80N4B68 HSS.**

**Figyelem:**

Fűrészelező tárcsa külön rendelésre szállítható

Alak: 41N

Alak: 41N

**Műszaki leírás**

Csiszolási eljárás	Vágás
Csiszolóanyag	Korund, szövet nélküli műgyanta kötés

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A80N4B68 HSS
Anyaghoz optimalizálva	HSS
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Alak	41N
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	1 mm
Terméknév attribútum	100×1×20
Furat Ø H	20 mm
Meghajtó gép	Telepített vágógépek
Ajánlott kerületi sebesség	30 - 50 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		