

HOLEX**Villás- / dugókulcs, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	621500 10
GTIN	4045197480224
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon azonos, szoros tűrésű kulcsnyílással. A dugókulcs kb. 180°-ban billenthető.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság	6,6 mm
Pofaszélesség	20,7 mm
Kulcs hossza	178 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Fej Ø	14,8 mm
Mozgó fej	180 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél, krómozott.
Termék fajtája	Dugókulcs

