

**Vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm), 150×1×20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	598530
GTIN	9003172821108
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Szövet nélküli, műgyanta kötésű korund vágó-csiszolótárcsák minden acélhoz és HSS-hez.

Felhasználás:

- **Vágás állványos köszörűgépen (erősítő szövet nélkül, vagyis szabadkézi vágáshoz nem alkalmas).**
- **Munkavégzési sebesség 30–maximum 80 m/s.**

Specifikáció:

A60N5B68 HSS.

Figyelem:

Fűrészelező tárcsa külön rendelésre szállítható.

Alak: 41N

Alak: 41N

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Vágás
Csiszolóanyag	Korund, szövet nélküli műgyanta kötés

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A60N5B68 HSS
Anyaghoz optimalizálva	HSS
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Alak	41N
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	1 mm
Terméknév attribútum	150×1×20
Furat Ø H	20 mm
Meghajtó gép	Telepített vágógépek
Ajánlott kerületi sebesség	30 - 50 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		