



## Gyémánt fazék köszörűkorong D×T×H (mm), 100×20×20, Típus: D126



### Rendelési adatok

Rendelés száma	597620 D126
GTIN	9003176899301
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

**Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Felhasználás:

**Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez.** Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

### Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D126C75B DIAGO W-Carbide

Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	12V9
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	100×20×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	2 mm
Csiszolóbevonat magassága X	10 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		