



Gyémánt lehúzó hengeres, Gyémánt súlya: 0,4kt



Rendelési adatok

Rendelés száma	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Standard köszörűkorong lehúzó minden megfelelő befogással rendelkező géphez. A lehúzókat kopási határuk után, teljesen le kell cserélni. (A foglatban való áthelyezés nem lehetséges).

Egyszemcsés gyémánt lehúzó.

Felhasználás:

Köszörűkorongok pontos lehúzásához és utánélezéséhez a köszörűszerszám meghatározott állapotának (ismételt) helyreállításához (kör- és síkfutás, köszörűkorong profil, felületszerkezet, köszörülési viselkedés). Egyedi és kis sorozatú gyártásokhoz, gondoskodjon az elegendő hűtő kenésről. A rövid befogási viszonyok (szabad hossz < 2×D) megakadályozzák a rezgési problémákat. Egyenes, **enyhén konkáv és konvex** köszörűkorong profilok külső palást, sík, **belső palást és csúcsnélküli köszörüléséhez**. Feltétlenül ügyeljen a megfelelő beépítési helyzetre (dőlés 3° – 15° a köszörűkoron középpontjához képest mindkét tengelyirányban). Az egyenletes kopás érdekében a lehúzót rendszeres időközönként forgassa el a tartóban 90°-kal.

Műszaki leírás

Köszörűkorong mérete	Ø 125×30 – Ø 250×15 mm
Gyémánt súlya	0,4 kt
Teljes hossz L	80 mm
Lehúzó típus	egyszemcsés
Fej Ø D ₁	8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Kézi lehúzók

