



Csuklós körmőskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 155-230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628000 155-230
GTIN	4020772051778
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmőskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	460 mm
Anya külső Ø	155 - 230 mm
Típus	775D
Gyártó jelölése	775D
Termék fajtája	Körmőskulcsok