

**Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 150×12×20, Típus: D64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597820 D64
GTIN	9003174364726
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. **Finomszemcsés** a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D64
Specifikáció	D64C50B DIAGO W-Carbide
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	4A2
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	12 mm
Terméknév attribútum	150×12×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	5 mm
Csiszolóbevonat magassága X	2 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		