



## Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel, Anya külső Ø: 20-35mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	627990 20-35
GTIN	4020772052188
Árucikk kategória	63Q

### Leírás

**Kivitel:**

Csuklós körmöskulcs  
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

**Felhasználás:**

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	165 mm
Anya külső Ø	20 - 35 mm
Típus	775
Gyártó jelölése	775NI
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Körmöskulcsok