

**Gyémánt vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm), 100×1×20, Típus: D126****Rendelési adatok**

Rendelés száma	598600 D126
GTIN	9003171006605
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű vágótárcsa** műgyanta kötésű gyémánt bevonattal, maximális élettartam és vágóteljesítmény mellett.

**Specifikáció: D126/D151C100B-W-Carbide.**

**Felhasználás:**

- **Keményfém vágása állványos köszörűgépeken.**
- **A nedves csiszolást kell előnyben részesíteni (élettartam, hőmérséklet, teljesítmény).**
- **Műveleti sebesség 20–40 m/s.**

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	D126
Specifikáció	D126C100B-W-Carbide
Csiszolási eljárás	Vágás
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Anyaghoz optimalizálva	Keményfém
Alak	1A1R
Tárcsa Ø D	100 mm
Tárcsaszélesség T	1 mm
Terméknév attribútum	100×1×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége U	1 mm
Csiszolóbevonat magassága X	5 mm
Meghajtó gép	Telepített vágógépek
Ajánlott kerületi sebesség	20 - 40 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		