


**Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 100×10×20, Típus: D126****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597910 D126
GTIN	9003176128609
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Univerzális szemcsézet a közepesen finom, finom felületminőség érdekében nagyon jó leválasztási teljesítmény mellett. **Specifikáció: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen.

Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez.

Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Specifikáció	D126C75B DIAGO W-Carbide
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	1A1
Tárcsa Ø D	100 mm

Tárcsaszélesség T	10 mm
Terméknév attribútum	100×10×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	10 mm
Csiszolóbevonat magassága X	3 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		