



Kettős csuklósfejű dugókulcs, Kulcsnyílás: 10X11 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 621400 10X11 |
| GTIN | 4018754025664 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; szoros illesztésű kulcsnyílások; 12-szög. Beépített nyomórugó tartja a fejeket a mindenkori helyzetben.

Stabil kettős T-profilú szár; vékony falú, mély fejekkel, AS-Drive profillal. Mozgatható fejek (220°-ig állítható).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett (éles szélek nélkül).

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Fej Ø D ₁ | 14,7 mm |
| Fej Ø D ₂ | 15,9 mm |
| Kulcs hossza L | 202 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 11 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 10 mm |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs |