

Garant**CNGA 120412, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255418 G
GTIN	4045197895240
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

2 vágóélel.

Leírás:

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Sarokrádiusz: 1,2 mm

Minőség: BU7220

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 140 m/min

Vágóél kivitel: G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,05 - 0,2 mm
Vágóél kivitel	G
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	BU7220
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 140 m/min
Szerszámanyag	CBN
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNGA 120412
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		