

**Garant****TNGA 160404, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 255454 G      |
| GTIN              | 4045197895417 |
| Árucikk kategória | 21H           |

**Leírás****Kivitel:**

3 vágóélel.

**Leírás:**

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Minőség: BU7220

Vágóél kivitel: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 140 m/min**Műszaki leírás**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sarokrádiusz          | 0,4 mm               |
| Előtolás $f$          | 0,05 - 0,15 mm/ford, |
| Minőség               | BU7220               |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel                      | Erősen megszakított       |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos                |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 90 - 140 m/min            |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,05 - 0,2 mm             |
| Vágóél kivitel                             | G                         |
| Szerszámanyag                              | CBN                       |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás          |
| Váltólapka ISO kód                         | TNGA 160404               |
| Cserék / élek száma                        | 3                         |
| Terméknév attribútum                       | BU7220                    |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |

## Felhasználói adatok

|               | Felhasználás | $V_c$ | ISO kód |
|---------------|--------------|-------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas     |       |         |
| Acél < 60 HRC | alkalmas     |       |         |
| Acél < 67 HRC | alkalmas     |       |         |
| Folyamatos    | alkalmas     |       |         |
| Szabálytalan  | alkalmas     |       |         |
| Megszakított  | alkalmas     |       |         |
| Száraz        | alkalmas     |       |         |