

**Garant****WNGA 080408, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255478 G
GTIN	4045197895486
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

3 vágóélel felszerelve.

**Leírás:**

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.

Minőség: BU7220

Vágóél kivitel: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 140 m/min

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	CBN
Előtolás $f$	0,05 - 0,15 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,2 mm

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	G
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 140 m/min
Minőség	BU7220
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	WNGA 080408
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		