

**Garant****CCGW 120408, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265424 G
GTIN	4045197895578
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

2 vágóéllal felszerelve.

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: BU7220

Fogásmélység  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmElőtolás  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 160 m/min

Vágóél kivitel: G

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,04 - 0,12 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	BU7220
Szerszámanyag	CBN

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 160 m/min
Vágóél kivitel	G
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCGW 120408
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		