



Kettős csuklósfejű dugókulcs, Kulcsnyílás: 14X15mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 621400 14X15 |
| GTIN | 4018754025732 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; szoros illesztésű kulcsnyílások; 12-szög. Beépített nyomórugó tartja a fejeket a mindenkori helyzetben.

Stabil kettős T-profilú szár; vékony falú, mély fejekkel, AS-Drive profillal. Mozgatható fejek (220°-ig állítható).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett (éles szélek nélkül).

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Fej $\varnothing D_2$ | 20,9 mm |
| Kulcsnyílás $_1$ | 14 mm |
| Fej $\varnothing D_1$ | 19,7 mm |
| Kulcsnyílás $_2$ | 15 mm |
| Kulcs hossza L | 227 mm |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs |