

Garant**VCGW 160402, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265478 G
GTIN	4045197895752
Árucikk kategória	21H

Leírás**Kivitel:**

2 vágóéllal felszerelve.

Minőség: BU7220

Vágóél kivitel: G

Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,12 mmElőtolás f : 0,04 - 0,12 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 160 m/min**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,04 - 0,12 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 160 m/min
Fogásmélység a_p	0,03 - 0,12 mm
Minőség	BU7220
Szerszámanyag	CBN
Vágóél kivitel	G
Váltólapka ISO kód	VCGW 160402
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		