

## Dugós idomszer számszerű tűréssel Kopási ráhagyással, Típus: G



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484026 G
GTIN	2050001952516
Árucikk kategória	48B

### Leírás

#### **FONTOS: A termék konfigurálható.**

Tűrésmező: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Minőség: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Névleges méret: 30.001 - 40 mm, Intervall: 0,001

#### **Kivitel:**

Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.

Ezen munka idomszerek meg-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.

Dugós idomszerek számszerű tűréssel, pl. 484026 sz. **28 + 0,01 / - 0,02** méret.

#### **Szabvány:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### **Figyelem:**

- **Kérjük, adja meg a pontos névleges méret  $\varnothing$ -t a tűrésmezővel ( $\pm ZC$ ) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tűréssel.**
- **Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!**
- **Sima (páros)  $\varnothing$ -t ISO illesztéssel lásd a 484000; 484020; 484040 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.**
- **Átvételi idomszert (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027; 484028 sz.**

Kalibrálás: L6

Névleges méret: 30,001 - 40 mm

### Műszaki leírás

Tűrésmező	A
Tűrésmező	G
Tűrésmező	H

Túrésmező	J
Túrésmező	K
Túrésmező	M
Túrésmező	N
Túrésmező	P
Túrésmező	R
Túrésmező	S
Túrésmező	B
Túrésmező	T
Túrésmező	U
Túrésmező	V
Túrésmező	X
Túrésmező	Y
Túrésmező	Z
Túrésmező	ZA
Túrésmező	C
Túrésmező	D
Túrésmező	E
Túrésmező	F
Túrésmező	JS
Túrésmező	CD
Túrésmező	EF
Túrésmező	FG
Túrésmező	ZB
Túrésmező	ZC
Túrésérték	-1,95 - 3,9
Szabvány	DIN 7164
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Szabvány	DIN 2245-1

Minőség	11
Minőség	12
Minőség	6
Minőség	7
Minőség	8
Minőség	13
Minőség	10
Minőség	9
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Névleges méret	30,001 - 40 mm
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Dugós idomszer

## Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 60 mm	018400 60
DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm	019620 60
DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm	028340 60
Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 60 mm	028300 60