

Dugós idomszer számszerű tőrésel Kopási ráhagyással, Típus: C



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 484026 C |
| GTIN | 2050001952479 |
| Árucikk kategória | 48B |

Leírás

FONTOS: A termék konfigurálható.

Tőrésmező: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Minőség: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Névleges méret: 10.001 - 14 mm, Intervall: 0,001

Kivitel:

Mérőtest első osztályú idomszeracélból, edzett, feszültségmentesített, köszörült és leppelt.

Ezen munka idomszerek meg-oldalai a DIN 7164 szerinti kopási ráhagyással készülnek.

Dugós idomszerek számszerű tőrésel, pl. 484026 sz. **28 + 0,01 / - 0,02** méret.

Szabvány:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Figyelem:

- **Kérjük, adja meg a pontos névleges méret \varnothing -t a tőrésmezővel ($\pm ZC$) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tőrésel.**
- **Az idomszer köztes méretek csak tizedes méretű dugós idomszerek!**
- **Sima (páros) \varnothing -t ISO illesztéssel lásd a 484000; 484020; 484040 sz. alatt vagy külön ajánlatkérésre.**
- **Átvételi idomszert (kopási ráhagyás nélkül) lásd 484027; 484028 sz.**

Kalibrálás: L6

Névleges méret: 10,001 - 14 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------|---|
| Tőrésmező | A |
| Tőrésmező | G |
| Tőrésmező | H |

| | |
|------------|-------------------|
| Túrésmező | J |
| Túrésmező | K |
| Túrésmező | M |
| Túrésmező | N |
| Túrésmező | P |
| Túrésmező | R |
| Túrésmező | S |
| Túrésmező | B |
| Túrésmező | T |
| Túrésmező | U |
| Túrésmező | V |
| Túrésmező | X |
| Túrésmező | Y |
| Túrésmező | Z |
| Túrésmező | ZA |
| Túrésmező | C |
| Túrésmező | D |
| Túrésmező | E |
| Túrésmező | F |
| Túrésmező | JS |
| Túrésmező | CD |
| Túrésmező | EF |
| Túrésmező | FG |
| Túrésmező | ZC |
| Túrésmező | ZB |
| Túrésérték | -1,35 - 2,7 |
| Szabvány | DIN 7164 |
| Szabvány | DIN EN ISO 1938-1 |
| Szabvány | DIN 2245-1 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Minőség | 8 |
| Minőség | 9 |
| Minőség | 10 |
| Minőség | 6 |
| Minőség | 11 |
| Minőség | 13 |
| Minőség | 7 |
| Minőség | 12 |
| Névleges méret | 10,001 - 14 mm |
| Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer |
| Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer |
| Kalibrálás | L6 |
| Termék fajtája | Dugós idomszer |

Szolgáltatások

| | |
|---|-----------|
| Jelölés Lézer feliratozással Típus | 018940 |
| DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 20 mm | 018400 20 |
| Kalibrálás Dugós idomszer maximális Ø 20 mm | 028300 20 |
| DAkKS kalibrálás Dugós idomszer Maximális Ø 60 mm | 028340 60 |