



Keményfém univerzális fúró készlet, Fúró Ø: 4-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Tartalma:

1-1 fúró: (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm méret

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Fúrók száma	5
Fúró Ø	4 - 10 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM

Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

Tartozék

Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 10 mm	787040 10
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 5 mm	787040 5
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 6 mm	787040 6
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 4 mm	787040 4
Keményfém univerzális fúró Fúró Ø 8 mm	787040 8