




Keményfém univerzális fúró készlet hosszú, Fúró Ø: 6-12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkősörülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében. Teljes hossz 400 mm; spirálhossz 300 mm.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Tartalma:

1-1 fúró: (Ø) 6; 8; 10; 12 mm méret

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Fúrók száma	4
Fúró Ø	6 - 12 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

Tartozék

Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 8 mm	787045 8
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 10 mm	787045 10
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 12 mm	787045 12
Keményfém univerzális fúróhosszú Fúró Ø 6 mm	787045 6