



Keményfém univerzális bitfúró készlet, 1/4 col (E 6,3), Fúró Ø: 4-10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

HM univerzális bitfúró 1/4 col (**E 6,3**)

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Tartalma:

1-1 fúró: (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm méret

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Fúró Ø	4 - 10 mm
Fúrók száma	5
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM

Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró

Tartozék

HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787047 5
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787047 6
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787047 4
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787047 10
HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787047 8