



## Keményfém univerzális fúró hosszú, Fúró Ø: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787045 10
GTIN	9002741045952
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácsolás érdekében.

#### Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

#### Figyelem:

**Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!**

### Műszaki leírás

Fúró Ø	10 mm
Spirálhossz	300 mm
Teljes hossz	400 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró