



Finom kőzet-, csempefúró, Fúró Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787035 10
GTIN	9002741151370
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

2 darabos. Egy fúró **gyémánt köszörülésű keményfém lapkával** szabadalmaztatott központosító csúccsal a teljesen pontos elhelyezéshez és pontos furatokhoz kitörések nélkül. 10 mm-es szárral. Egy keményfém fúró ipari fúrótokmány befogóban való használathoz. 1/4 col (E 6,3) 6-szög szárral.

Felhasználás:

A **legkeményebb a csempékhez** max. 9-es Mohs- / Ritz keménységi fokkal, valamint üveghez és porcelánhoz.

Figyelem:

Ütvefúráshoz nem alkalmas. Max. orsó fordulatszám 200 ford./perc. Hűtés nem szükséges.

Műszaki leírás

Szár	Hengeres szár
Fúrók száma	2
Maximális fordulatszám	200 min ⁻¹
Szerszámanyag	HM

Teljes hossz	120 mm
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Fúró Ø	10 mm
Szár Ø	10
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Kőzetfúró