

Szerelőfogók rugós szorítógyűrűkhöz, Teljes hossz: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	719955 200
GTIN	4003773031208
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Speciális kialakítású hegyek megfogó lyukak nélküli szorítógyűrűk szereléséhez. Nyitórugóval. Fogó barnított, szárok műanyag bevonattal. Pofák 30°-ban hajlítva.

Felhasználás:

Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűkhöz és biztosítógyűrűkhöz.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Nyílásméret min	2,2 mm
Teljes hossz	200 mm
Tengely Ø-höz	12- től mm
Seeger gyűrű fogók használata	Megfogó lyukak nélküli rugós szorítógyűrűk és biztosítógyűrűk
Pofaalak	30°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Barnított

Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó