



Keményfém koronafúró központfúró nélkül, Fúró Ø: 82mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	788000 82
GTIN	4002395312580
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona **gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal**. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához **ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal** betonba, falazatba, természetes kőbe stb.

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Fúró Ø	82 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Termék fajtája	Körkivágó

Tartozék

Központfúró Hossz 120 mm	788070 120
Befogószár koronafúrókhoz Teljes hossz 105 mm	788022 105