



## Erősített homlokcsípőfogó, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	721900 180
GTIN	4003773213802
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Erős fej felfekvő csuklóval. Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).

**Szabvány:**

**DIN ISO 5748**

**Alapanyag:**

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

### Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,5 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN ISO 5748
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	polírozott
Termék fajtája	Vágó fogó

