

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: A41****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719905 A41
GTIN	4045197493149
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form B – hajlított pofák, 90°**

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Alak	B
Teljes hossz	320 mm
Hegy Ø	3,2 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	85 - 140 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó