

**HM univerzális bitfúró, 1/4 col (E 6,3), Fúró Ø: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	787047 5
GTIN	9002740000198
Árucikk kategória	76G

Leírás**Kivitel:**

Minden oldalon gyémántkősörülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

HM univerzális bitfúró 1/4 col (**E 6,3**)

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémekben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Fúró Ø	5 mm
Teljes hossz	100 mm
Spirálhossz	39 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró