



Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787040 4
GTIN	9002740008101
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

Fúró Ø	4 mm
Teljes hossz	75 mm
Spirálhossz	39 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró