



## Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787040 5
GTIN	9002740008118
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

#### Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

#### Figyelem:

**Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!**

### Műszaki leírás

Teljes hossz	85 mm
Spirálhossz	39 mm
Fúró Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró