



Keményfém koronafúró központfúró nélkül, Fúró Ø: 35mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 788000 35 |
| GTIN | 4002395312559 |
| Árucikk kategória | 76G |

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona **gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal**. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához **ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal** betonba, falazatba, természetes kőbe stb.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Fúró Ø | 35 mm |
| Teljes hossz | 58 mm |
| Szerszámananyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Termék fajtája | Körkivágó |

Tartozék

Befogósár koronafúrókhoz Teljes hossz 105 mm

788022 105

Központfúró Hossz 120 mm

788070 120