

**Műszerész oldalcsípőfogó, krómozott, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	724000 125
GTIN	4003773018506
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fejjel és indukciósan edzett éllel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játégmentes illeszték.

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	0,6 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	2,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	1 mm
Teljes hossz	125 mm
bekapcsolható nyitórugóval	nem
nyitórugóval	nem
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 63 HRC).

Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Vágó fogó