



Rugós csőbilincs fogó, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	719965 250
GTIN	4003773077329
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A süllyesztékben kovácsolt Cobra® vízpumpafogó alapján finombeállítási lehetőséggel. Speciális pofákkal önszorító tömlőbilincsek megtartásához; **pofák 360°-ban elforgathatók**. Feketére foszfátózott fogó.

Előny:

Csekély erő kifejtés az extra hosszú karátételnek köszönhetően. Pofanyílás 80 mm.

Felhasználás:

Önszorító csőbilincsek, standard-, helytakarékos- és huzalbilincsek, valamint pántos bilincsek biztonságos megfogásához.

Műszaki leírás

Nyílásméret	80 mm
Fogazott finombeállítás száma	25
Teljes hossz	250 mm
rögzítővel	nem
Befogási tartomány	≥ 40 mm
Névleges méret	70 mm
max. befogási szakasz	40 mm
Markolat kivitele	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett

Fogó felülete	szürkére foszfátzott
Pofa 360°-kal elforgatható	igen
Gyorsállítás	igen
Termék fajtája	Szorító olló