



Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 1300Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659980 1300
GTIN	5060207560108
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább **±4%-os** pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű. Szállítás műanyag kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

Műszaki leírás

Meghajtó négyszög	3/4 coll
Maximális bemeneti kapacitás	260 Nm
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	300 Nm
Túlterhelés elleni védelem	igen
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:5
Visszacsapás gátló	nem
Ø D	108 mm
Súly	3,8 kg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	2
Maximális kimeneti kapacitás	1300 Nm
Hossz L	398 mm
Magasság H	103 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	4 %
R2 méret	212 mm
R1 méret	77 mm
Termék fajtája	Nyomatékkulcs