



Keményfém koronafúró központfúró nélkül, Fúró Ø: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	788000 50
GTIN	4002395312566
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Fúrókorona **gyémánt köszörülésű keményfém lapkákkal**. M16 belső menettel a 788022 sz. szárhoz.

Felhasználás:

Nagyobb furatok és áttörések fúrásához **ütvefúróval vagy fúrókalapáccsal** betonba, falazatba, természetes kőbe stb.

Műszaki leírás

Fúró Ø	50 mm
Teljes hossz	58 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Termék fajtája	Körkivágó

Tartozék

Központfúró Hossz 120 mm	788070 120
Befogószár koronafúrókhoz Teljes hossz 105 mm	788022 105