

**Műszerész oldalcsípőfogó, krómozott, 2K markolattal, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 724200 110 |
| GTIN | 4003773029649 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fejjel és indukciósan edzett élekkel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játégmentes illeszték.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------------|
| Teljes hossz | 110 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 1,2 mm |
| Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø | 3 mm |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem |
| nyitórugóval | igen |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| Nyel | Többkomponensű markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). |

| | |
|----------------|--|
| Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Vágó fogó |