



Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 2000Nm

Rendelési adatok

Rendelés száma	659980 2000
GTIN	5060207567558
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább **±4%-os** pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű. Szállítás műanyag kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

Műszaki leírás

Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:27
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	100 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	1
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Meghajtó négyszög	1 coll
Maximális kimeneti kapacitás	2000 Nm
Súly	3,2 kg
Túlterhelés elleni védelem	igen
Ø D	72 mm
Maximális bemeneti kapacitás	74 Nm
Visszacsapás gátló	igen
Magasság H	150 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	4 %
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
R2 méret	165 mm
R1 méret	74 mm
Termék fajtája	Nyomatékkulcs