

Garant**Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	723510 180
GTIN	4045197501615
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,8 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó