



Keményfém univerzális fúró, Fúró Ø: 8mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 787040 8 |
| GTIN | 9002740008163 |
| Árucikk kategória | 76G |

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántkőszőrülésű keményfém lapka **rendkívül éles, nagyon kemény éllel**. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos **fúrás** csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem – csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Spirálhossz | 80 mm |
| Fúró Ø | 8 mm |
| Teljes hossz | 120 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Szerszámanyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Nincs ütvefúrás |
| Szár | Hengeres szár |
| Termék fajtája | Univerzális fúró |